Data sheet del prodotto

Nr. Art. 76.327.4028.0

Custodia fissa BAS GUT GW 16H A

Nr. Art.	76.327.4028.0
EAN	4015573230996
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici


Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP65
Resistena a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C


Esecuzione


Dimensione	16H
	Montaggio (imbocco)
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	senza
Tipo di imbocco cavo	senza
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	sì
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	113 mm
larghezza	43,5 mm
Altezza	29 mm

Disegno tecnico









Bohrbild
/Cut out

76.327.4028.0	BAS GUT GW 16H A	/	X
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Maßstab / Scale: 1:2

Werkstoff / Material
Aluminium
beschichtet/coated
grau/grey

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	15.11.2017	Schmitt J.
geprüft checked		
Normgeor. Stand. check		

Ersatz für / Replacement for:

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 76.327.4028.0 13K
Index: -

Maße in mm / Dimensions are in mm

Type: revos BASIC

Bennenung/Title:
GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 16H - offen
Housing size 16H -open

wieland
www.wieland-electric.com

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung / Revision	

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße

Mit E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions

With E marked dimensions are only valid for internal use

A
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

QU-MEE-01/14 a