Data sheet del prodotto

Nr. Art. 71.420.1637.0

Custodia fissa BAS GUM GK 16 B

| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 71.420.1637.0 |
| EAN | 4049088343285 |
| Quantità per ordine | 1 Pezzo |

## Approvazioni

## Dati tecnici

**Generale**

| | |
|---|---|
| Materiale della custodia | alluminio |
| Colore | grigio |
| Superficie | nudo |
| Resistena a UV | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |

**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| Dimensione | 16 |
| Progettazione dell'alloggiamento | Montaggio (imbocco) |
| Dispositivo di bloccaggio | Una leva di bloccaggio |
| Ingresso cavo | senza |
| Tipo di imbocco cavo | senza |
| Con pressacavo | No |
| Dimensione filettatura PG | |
| Coperchio a cerniera | No |
| Esecuzione EMC | No |
| Lunghezza | 113 mm |
| larghezza | 44 mm |
| Altezza | 29 mm |

Disegno tecnico









These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

| | |
|---|---|
| 71.420.1637.0 | BAS GUM GK 16 B |
| Bestellnummer /Order number | Typ /Type |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com




Bohrbild
/Cut out

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020 010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020 010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual madifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von
Sheet: of

Werkstoff / Material: Aluminium

Maßstab / Scale: 1:2

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet / drawn | 10.06.2015 | Lunz S. |
| geprüft / checked | | |
| Normgeor. Stand. check | | |

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 71.420.1637.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol.. --- mm³ | Ofl./Surf. --- mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: revos
BASIC M

Bennenung/Title:
# GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 16 offen
Housing, size 16 open design