Data sheet del prodotto

Nr. Art. 71.343.1635.0

Custodia fissa BAS GUT GU 16 M25 A0



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 71.343.1635.0 |
| EAN | 4015573624894 |
| Quantità per ordine | 1 Pezzo |

## Approvazioni

## Dati tecnici


**Generale**


| | |
|---|---|
| Materiale della custodia | alluminio |
| Colore | grigio |
| Superficie | Verniciatura a polveri |
| Grado di protezione (IP) | IP54 |
| Resistena a UV | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |


**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| Dimensione | 16 |
| | Montaggio in superficie (base) |
| Dispositivo di bloccaggio | Una leva di bloccaggio |
| Ingresso cavo | Sotto |
| Tipo di imbocco cavo | Pressacavo |
| Con pressacavo | sì |
| Dimensione filettatura M | 25 |
| Dimensione filettatura PG | |
| Coperchio a cerniera | sì |
| Esecuzione EMC | No |
| Lunghezza | 117 mm |
| larghezza | 57 mm |
| Altezza | 57 mm |

Disegno tecnico




Varianten/Variants
.0



| | | | |
|---|---|---|---|
| 71.343.1635.1 | BAS GUT GU 16 M25 A1 | Gewindebohrung /Thread hole | X |
| 71.343.1635.0 | BAS GUT GU 16 M25 A0 | Kabelverschraubung(KV), IP54 montiert /Cable gland(CG), IP54 assembled | |
| Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Varianten /Variants | der-gestellt /drawed |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Bohrbild
/Cut out




Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - First Use:

Blatt: 1 Sheet: 1 von of 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Werkstoff/Material | 2013 | Tag/Date | Name | Zeichnung Nr./Drawing No. | Index |
| Aluminium beschichtet/coated grau/grey | gezeichnet drawn | 28.06. | Treschan | T 71.343.1635.0 13K | |
| Maßstab/Scale 1:2 | geprüft checked | - | - | | |
| | Normgepr. Stand. check | - | - | Maße in mm/Dimensions are in mm | |
| Vol. mm³ Oft./Surf. mm² | Ersatz für/Replacement for: - | | | | |

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title:
# GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 16-Kabelabgang 1xM25 unten
Housing size 16-cable outlet 1xM25 below

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With ✓ marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit ✓ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

71343163501 3K_2 CADW3028 Treschan 2013-09-20T13:52:46 1.000