Data sheet del prodotto

Nr. Art. 76.360.4035.0

Custodia mobile BAS GOT GG 16H M40 A0

Nr. Art.	76.360.4035.0
EAN	4015573858855
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici


Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP54
Resistena a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione

Dimensione	16H
	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	Lateralmente
Tipo di imbocco cavo	Pressacavo
Con pressacavo	sì
Dimensione filettatura M	40
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	94 mm
larghezza	43 mm
Altezza	76 mm

Disegno tecnico







gezeichnete Ausführung
drawn Version
76.360.4035.1

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.


Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog




Gewinde M40
thread M40
76.360.4035.1




IP54
Kabelverschraubung M40
mit Zugentlastung/
cable gland M40
with strain relief
76.360.4035.4



IP65
Kabelverschraubung M40/
cable gland M40
76.360.4035.5



Stutzen M40
connection M40
76.360.4035.2



IP54
Kabelverschraubung M40
cable gland M40
76.360.4035.0

Teilenummer part number	Type
76.360.4035.0	BAS GOT GG 16HM40 50 A0
76.360.4035.1	BAS GOT GG 16HM40 50 A1
76.360.4035.2	BAS GOT GG 16HM40 50 A2
76.360.4035.4	BAS GOT GG 16HM40 50 A4
76.360.4035.5	BAS GOT GG 16HM40 50 A5

Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

2012 | Tag/Date | Name

gezeichnet drawn | 12.07. | Schmitt J.
geprüft checked | - | -
Normgepr. Stand. check | - | -

Maßstab/Scale 1:1

Zeichnung Nr./Drawing No. T 76.360.4035.0 01K | Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title
GEHAEUSEOBERTEIL
hood size 16H M 40

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision

76360403500K_2 CADM2035 Schmitt 2012-07-12 09:51:21 1.000

OU-PEM-08/91b