Data sheet del prodotto

Nr. Art. 73.344.1035.1

Custodia fissa BAS GUT GF 10HM32 50 A1



Nr. Art.	73.344.1035.1
EAN	4015573844094
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	Altro
Resistena a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione

Dimensione	10H
Progettazione dell'alloggiamento	Montaggio in superficie (base)
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	a due lati
Tipo di imbocco cavo	Filettatura
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	32
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	sì
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	97 mm
larghezza	58 mm
Altezza	91 mm


Disegno tecnico

Ausführung .1
version .1





2x Gewinde M32
2x thread M32

Gezeichnete Ausführung/version.0



2x Verschraubung M32
2x screw connection M32





Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Typ type
73.344.1035.0	BAS GUT GF 10HM32 50 A0
73.344.1035.1	BAS GUT GF 10HM32 50 A1

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TGM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance –

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: –

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale %

	Tag/Date	Name
2005		
gezeichnet drawn	22.09.	Duetsch T.
geprüft checked	-	-
Normgep. Stand. check	-	-

Vol. mm³ Oll./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

Zeichnung Nr./Drawing No. T 73.344.1035.0 01K Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

wieland
Elektrische Verbindungen

Type s.Tabelle see table

Benennung/Title
HOUSING
GEHAEUSEUNTERTEIL
Größe/size 10 2x M32
mit Schutzdeckel/with protective cover

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Æ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

73344103500IK_4 G4DW1045 duetsch 2005-09-22T11:50:23 1.000