Data sheet del prodotto

Nr. Art. 73.342.1035.1

Custodia fissa BAS GUT GH 10HM25 50 A1



Nr. Art.	73.342.1035.1
EAN	4015573844063
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	Altro
Resistena a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C


Esecuzione

Dimensione	10H
Progettazione dell'alloggiamento	Montaggio in superficie (base)
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	Lateralmente
Tipo di imbocco cavo	Filettatura
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	25
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	sì
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	97 mm
larghezza	58 mm
Altezza	91 mm


Disegno tecnico

Ausführung .0 / version .0






Verschraubung M25
screw connection M25



Ausführung .1
version .1



weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile - Nr. part - no.	Typ type
73.342.1035.0	BAS GUT GH 10HM25 50 A0
73.342.1035.1	BAS GUT GH 10HM25 50 A1

Toleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach OU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document OU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance –

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: –

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale %

	Tag/Date	Name
2006		
gezeichnet drawn	02.03.	Treschan
geprüft checked	-	-
Normgeprüft Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No. T 73.342.1035.0 01K Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oft./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

wieland Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

GEHAEUSEUNTERTEIL

HOUSING LOWER PART

Größe/size 10 1xM25 mit Deckel/with cover

OU-PEM-08/91

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. All rights reserved. Reproduction, exploitation and communication of this document or of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

73542\1035001K_4 C4DW1044 treschan 2006-03-03\1083223 1.000