Data sheet del prodotto

Nr. Art. 73.340.1035.0

Custodia fissa BAS GUT GF 10HM25 50 A0



Nr. Art.	73.340.1035.0
EAN	4015573843998
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP54
Resistena a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C


Esecuzione

Dimensione	10H
	Montaggio in superficie (base)
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	a due lati
Tipo di imbocco cavo	Pressacavo
Con pressacavo	sì
Dimensione filettatura M	25
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	sì
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	97 mm
larghezza	58 mm
Altezza	91 mm


Disegno tecnico


Ausführung .1
version .1


2x Gewinde M25
2x thread M25



Gezeichnete Ausführung/version.0







Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Typ type
73.340.1035.0	BAS GUT GF 10HM25 50 A0
73.340.1035.1	BAS GUT GF 10HM25 50 A1

Toleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach OU-TGM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document OU-TGM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: %

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2005		
gezeichnet drawn	21.09.	Duetsch T.
geprüft checked	-	-
Normgeprüft Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 73.340.1035.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index / Datum / Blatt / Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: s.Tabelle / see table

Benennung/Title:
HOUSING
GEHAEUSEUNTERTEIL
Größe/size 10 2x M25
mit Schutzdeckel/with protective cover

OU-PEM-08/91

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Æ marked dimensions are only valid for internal use

73540103500IK_4 G4DW1045 duetsch 2005-09-27T12:19 1.000