Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.342.1035.1

Custodia fissa BAS GUT GH 10 M20 A1

Nr. Art.	70.342.1035.1
EAN	4015573618183
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici


Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	Altro
Resistena a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C


Esecuzione

Dimensione	10
Progettazione dell'alloggiamento	Montaggio in superficie (base)
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	Lateralmente
Tipo di imbocco cavo	Filettatura
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	20
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	sì
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	84 mm
larghezza	52 mm
Altezza	55 mm

Disegno tecnico








Varianten/Variants
.0



70.34$^{6}_{2}$.1035.1	BAS GUT GH 10 M25/M20 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.34$^{6}_{2}$.1035.0	BAS GUT GH 10 M25/M20 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 montiert /Cable gland(CG), IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der bestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Bohrbild
/Cut out



Toleranz Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/coated grau/grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	2013	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		22.05.	Treschan
geprüft checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 70.342.1035.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index / Datum / Blatt / Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title

GEHAEUSEUNTERTEIL

Baugröße 10-Kabelabgang 1x M20 rechts
Housing size 10-cable outlet 1x M20 right

OU-PEM-08/91b

70342103501 3K_2 CADW3028 Treschan 2013-09-20T12:48:06 1.000

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With ✱ marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit ✱ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution or utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.