Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.325.1028.0

Custodia fissa BAS GUT GE 10 A

Nr. Art.	70.325.1028.0
EAN	4015573220201
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP54
Resistena a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione

Dimensione	10
Progettazione dell'alloggiamento	Montaggio (imbocco)
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	senza
Tipo di imbocco cavo	senza
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	sì
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	93 mm
larghezza	43 mm
Altezza	28 mm

Disegno tecnico







Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ø gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach DIN -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1
	/	Maßstab 1:1	-	2004	Tag	Name	Zeichnung Nr. 70.325.1028.0 01K	Index
	/			Entworfen	10.02.	Schmitt J.		
	/			Geprüft	-	-		
	/			Normgepr.	-	-	Ersatz für: -	
	/	wieland Elektrische Verbindungen		Typ BAS GUT GE 10 50 A			Benennung GEHAEUSEUNTERTEIL mit Klappdeckel Größe/size 10 offen/open Housing with protective cover	
	/							
Buchstabe	Datum / Blatt							
Änderung								

70325102801K_4 CADM028 Schmitt 2004-02-12T08:36:16 1.000