Data sheet del prodotto

Nr. Art. 73.353.1035.1

Custodia mobile BAS GOT GA 10HM32 50 A1



Nr. Art.	73.353.1035.1
EAN	4015573627260
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici


Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	Altro
Resistena a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione

Dimensione	10
	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	Lateralmente
Tipo di imbocco cavo	Filettatura
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	32
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	73 mm
larghezza	56 mm
Altezza	70 mm


Disegno tecnico





Varianten/ Variants

.0 .2 .3 .4 .5



73.35$^{3}_{0}$.1035.5	BAS GOT GA 10H M32/M25 A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
73.35$^{3}_{0}$.1035.4	BAS GOT GA 10H M32/M25 A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
73.35$^{3}_{0}$.1035.3	BAS GOT GA 10H M32/M25 A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
73.35$^{3}_{0}$.1035.2	BAS GOT GA 10H M32/M25 A2	Zwischenstutzen /Bushing	
73.35$^{3}_{0}$.1035.1	BAS GOT GA 10H M32/M25 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
73.35$^{3}_{0}$.1035.0	BAS GOT GA 10H M32/M25 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. **www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com**

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		

Werkstoff/Material: Aluminium, beschichtet/ coated, grau/ grey

Maßstab/Scale: 1:1

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

	2014	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		28.05.	Treschan
geprüft checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Ersatz für/Replacement for: -

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 73.350.1035.0 13K

Index:

Maße in mm/Dimensions are in mm

wieland www.wieland-electric.com

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 10H-Kabelabgang 1x M25/M32 seitlich
hood size 10H-cable outlet 1x M25/M32 side

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung bleiben vorbehalten. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.