Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.352.1035.3

Custodia mobile BAS GOT GC 10 M20 A3

Nr. Art.	70.352.1035.3
EAN	4015573643765
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici


Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP54
Resistena a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C


Esecuzione

Dimensione	10
	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	sopra
Tipo di imbocco cavo	Pressacavo
Con pressacavo	sì
Dimensione filettatura M	20
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	73 mm
larghezza	43 mm
Altezza	53 mm

Disegno tecnico








These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Varianten/ Variants



70.35$^{4}_{2}$.1035.5	BAS GOT GC 10 M25 M20 A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
70.35$^{4}_{2}$.1035.4	BAS GOT GC 10 M25 M20 A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
70.35$^{4}_{2}$.1035.3	BAS GOT GC 10 M25 M20 A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
70.35$^{4}_{2}$.1035.2	BAS GOT GC 10 M25 M20 A2	Zwischenstutzen /Bushing	
70.35$^{4}_{2}$.1035.1	BAS GOT GC 10 M25 M20 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.35$^{4}_{2}$.1035.0	BAS GOT GC 10 M25 M20 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen. CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material		2013	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.		Index
Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey		gezeichnet drawn	21.08.	Treschan	T	70.352.1035.0 13K	
Maßstab/Scale	1:2	geprüft checked	-	-			
		Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm		
Vol. mm³	Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -					

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL
Baugröße 10-Kabelabgang oben-M20/M25
Hood size 10-cable outlet top-M20/M25

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

70352103501K_2 CADWORK 2013 Treschan 2013-09-20T09:07:16 1.000

OU-PEM-08/91b

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.