Data sheet del prodotto

Nr. Art. 76.342.1035.0

Custodia fissa BAS GUT GT 10HM25 50 A0



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 76.342.1035.0 |
| EAN | 4015573843158 |
| Quantità per ordine | 1 Pezzo |

## Approvazioni

## Dati tecnici

**Generale**

| | |
|---|---|
| Materiale della custodia | alluminio |
| Colore | grigio |
| Superficie | Verniciatura a polveri |
| Grado di protezione (IP) | IP54 |
| Resistena a UV | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |

**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| Dimensione | 10 |
| | Montaggio in superficie (base) |
| Dispositivo di bloccaggio | Una leva di bloccaggio |
| Ingresso cavo | Lateralmente |
| Tipo di imbocco cavo | Pressacavo |
| Con pressacavo | sì |
| Dimensione filettatura M | 25 |
| Dimensione filettatura PG | |
| Coperchio a cerniera | sì |
| Esecuzione EMC | No |
| Lunghezza | 97 mm |
| larghezza | 58 mm |
| Altezza | 72 mm |

Disegno tecnico

