Data sheet del prodotto

Nr. Art. 71.431.1037.1

Custodia fissa BAS GUM GM 10 M20 B1



Nr. Art.	71.431.1037.1
EAN	4049088363559
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici


Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	nudo
Grado di protezione (IP)	IP66
Resistena a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C


Esecuzione

Dimensione	10
	Montaggio in superficie (base)
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	Lateralmente
Tipo di imbocco cavo	Filettatura
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	20
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	94 mm
larghezza	68 mm
Altezza	55 mm

Disegno tecnico








These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

71.43 5 1.1037.1	BAS GUM GM 10 M25 M20 B1	Gewindebohrung /Thread hole
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com



Bohrbild
/Cut out

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020 010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020 010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of

Werkstoff / Material: Aluminium

Maßstab / Scale: 1:2

Vol.. --- mm³ Ofl./Surf. --- mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	19.05.2016	Lunz S.
geprüft checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 71.431.1037.1 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: revos BASIC M

Bennenung/Title: GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 10 - Kabelabgang 1x M20/M25
Housing size 10 - cable outlet 1x M20/M25