Data sheet del prodotto

Nr. Art. 71.430.1037.1

Custodia fissa BAS GUM GL 10 M20 B1



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 71.430.1037.1 |
| EAN | 4049088350634 |
| Quantità per ordine | 1 Pezzo |

## Certificati/Approvazioni

## Dati tecnici


**Generale**


| | |
|---|---|
| Materiale della custodia | alluminio |
| Colore | grigio |
| Superficie | nudo |
| Grado di protezione (IP) | IP66 |
| Resistena a UV | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |


**Esecuzione**


| | |
|---|---|
| Dimensione | 10 |
| Progettazione dell'alloggiamento | Montaggio in superficie (base) |
| Dispositivo di bloccaggio | Una leva di bloccaggio |
| Ingresso cavo | a due lati |
| Tipo di imbocco cavo | Filettatura |
| Con pressacavo | No |
| Dimensione filettatura M | 20 |
| Dimensione filettatura PG | |
| Coperchio a cerniera | No |
| Esecuzione EMC | No |
| Lunghezza | 94 mm |
| larghezza | 68 mm |
| Altezza | 55 mm |

Disegno tecnico






Bohrbild
/Cut out

| | | |
|---|---|---|
| 71.43$^{4}_{0}$.1037.1 | BAS GUM GL 10 $^{M25}_{M20}$ B1 | Gewindebohrung /Thread hole |
| Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Varianten /Variants |
| Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. | | www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com |

Toleranz System Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020 010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020 010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von Sheet: of

Werkstoff / Material: Aluminium

Maßstab / Scale: 1:2

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet drawn | 03.05.2016 | Lunz S. |
| geprüft checked | | |
| Normgeor. Stand. check | | |

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 71.430.1037.1 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol.. --- mm³ Ofl./Surf. --- mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type: revos BASIC M

Bennenung/Title: GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 10 - Kabelabgang 2xM20/M25
Housing size 10 - cable outlet 2xM20/M25

wieland www.wieland-electric.com

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.