Data sheet del prodotto

Nr. Art. 71.420.1037.0

# Custodia fissa BAS GUM GK 10 B



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 71.420.1037.0 |
| EAN | 4049088343278 |
| Quantità per ordine | 1 Pezzo |

## Certificati/Approvazioni

## Dati tecnici


**Generale**


| | |
|---|---|
| Materiale della custodia | alluminio |
| Colore | grigio |
| Superficie | nudo |
| Resistena a UV | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |


**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| Dimensione | 10 |
| Progettazione dell'alloggiamento | Montaggio (imbocco) |
| Dispositivo di bloccaggio | Una leva di bloccaggio |
| Ingresso cavo | senza |
| Tipo di imbocco cavo | senza |
| Con pressacavo | No |
| Dimensione filettatura PG | |
| Coperchio a cerniera | No |
| Esecuzione EMC | No |
| Lunghezza | 93 mm |
| larghezza | 64 mm |
| Altezza | 29 mm |

Disegno tecnico




Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / These dimensions will be especially checked at delivery
Ausschließlich Prüfmaße / Only inspection dimensions
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction of this document and utilization of the documents as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

| | |
|---|---|
| 71.420.1037.0 | BAS GUM GK 10 B |
| Bestellnummer /Order number | Typ /Type |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com




Bohrbild /Cut out

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von / Sheet: 1 of

Werkstoff / Material: Aluminium

Maßstab / Scale: 1:2

Vol.. --- mm³ Obfl./Surf. --- mm²

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet / drawn | 10.06.2015 | Lunz S. |
| geprüft / checked | | |
| Normgeor. Stand. check | | |

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 71.420.1037.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type: revos BASIC M

Bennenung/Title: GEHAEUSEUNTERTEIL

Baugröße 10 offen

Housing size 10 open

wieland
www.wieland-electric.com

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung / Revision

Hoffmann_71_1420_1037_013K-AA-dwg1_sheet_1 CADW30182Hoffmann 2016-06-20T10:56:48 1.000

QU-MEE-01/14 a