Data sheet del prodotto

Nr. Art. 76.353.1035.1

Custodia mobile BAS GOT GG 10HM32 50 A1




| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 76.353.1035.1 |
| EAN | 4015573844377 |
| Quantità per ordine | 1 Pezzo |

## Approvazioni

## Dati tecnici


**Generale**


| | |
|---|---|
| Materiale della custodia | alluminio |
| Colore | grigio |
| Superficie | Verniciatura a polveri |
| Grado di protezione (IP) | Altro |
| Resistena a UV | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |


**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| Dimensione | 10 |
| | Spina |
| Dispositivo di bloccaggio | Una leva di bloccaggio |
| Ingresso cavo | Lateralmente |
| Tipo di imbocco cavo | Filettatura |
| Con pressacavo | No |
| Dimensione filettatura M | 32 |
| Dimensione filettatura PG | |
| Coperchio a cerniera | No |
| Esecuzione EMC | No |
| Lunghezza | 89 mm |
| larghezza | 43 mm |
| Altezza | 70 mm |

Disegno tecnico








These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Æ marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

## Varianten/ Variants

.0 .2 .3 .4 .5



| | | | |
|---|---|---|---|
| 76.35$^{3}_{0}$.1035.5 | BAS GOT GG 10H$^{M32}_{M25}$ A5 | Kabelverschraubung(KV), IP65<br>/Cable gland(CG), IP65 | |
| 76.35$^{3}_{0}$.1035.4 | BAS GOT GG 10H$^{M32}_{M25}$ A4 | KV mit Zugentlastung, IP54<br>/CG with strain relief, IP54 | |
| 76.35$^{3}_{0}$.1035.3 | BAS GOT GG 10H$^{M32}_{M25}$ A3 | KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54<br>/CG with strain relief and bend support, IP54 | |
| 76.35$^{3}_{0}$.1035.2 | BAS GOT GG 10H$^{M32}_{M25}$ A2 | Zwischenstutzen<br>/Bushing | |
| 76.35$^{3}_{0}$.1035.1 | BAS GOT GG 10H$^{M32}_{M25}$ A1 | Gewindebohrung<br>/Thread hole | X |
| 76.35$^{3}_{0}$.1035.0 | BAS GOT GG 10H$^{M32}_{M25}$ A0 | Kabelverschraubung(KV), IP54<br>/Cable gland(CG), IP54 | |
| Bestellnummer<br>/Order number | Typ<br>/Type | Varianten<br>/Variants | dar-gestellt /drawed |

**Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.** **www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com**

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkstoff/Material | 2014 | Tag/Date | Name | Zeichnung Nr./Drawing No. | | Index |
| Aluminium | gezeichnet drawn | 03.02. | Treschan | T | 76.350.1035.0 13K | |
| beschichtet/ coated | geprüft checked | - | - | | | |
| Maßstab/Scale 1:2 grau/ grey | Normgepr. Stand. check | - | - | Maße in mm/Dimensions are in mm | | |
| Vol. mm³ Ofl./Surf. mm² | Ersatz für/Replacement for: - | | | | | |

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

wieland www.wieland-electric.com

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 10H-Kabelabgang 1x M25/M32 seitlich
Hood size 10H-cable outlet 1x M25/M32 side

763501035013K_2 CADW3028 Treschan 2014-08-14T14:12:23 1.000

QU-MEE-08/91c