Data sheet del prodotto

Nr. Art. 71.352.1035.0

Custodia mobile BAS GOT GI 10 M20 A0



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 71.352.1035.0 |
| EAN | 4015573622326 |
| Quantità per ordine | 1 Pezzo |

## Approvazioni

## Dati tecnici


**Generale**


| | |
|---|---|
| Materiale della custodia | alluminio |
| Colore | grigio |
| Superficie | Verniciatura a polveri |
| Grado di protezione (IP) | IP54 |
| Resistena a UV | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |


**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| Dimensione | 10 |
| | Spina |
| Dispositivo di bloccaggio | Una leva di bloccaggio |
| Ingresso cavo | sopra |
| Tipo di imbocco cavo | Pressacavo |
| Con pressacavo | sì |
| Dimensione filettatura M | 20 |
| Dimensione filettatura PG | |
| Coperchio a cerniera | No |
| Esecuzione EMC | No |
| Lunghezza | 89 mm |
| larghezza | 43 mm |
| Altezza | 53 mm |


Disegno tecnico



Varianten/ Variants




| Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Varianten /Variants | derbestellt /drawed |
|---|---|---|---|
| 71.35$^{4}_{2}$.1035.5 | BAS GOT GI 10 M25 M20 A5 | Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65 | |
| 71.35$^{4}_{2}$.1035.4 | BAS GOT GI 10 M25 M20 A4 | KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54 | |
| 71.35$^{4}_{2}$.1035.3 | BAS GOT GI 10 M25 M20 A3 | KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54 | |
| 71.35$^{4}_{2}$.1035.2 | BAS GOT GI 10 M25 M20 A2 | Zwischenstutzen /Bushing | |
| 71.35$^{4}_{2}$.1035.1 | BAS GOT GI 10 M25 M20 A1 | Gewindebohrung /Thread hole | X |
| 71.35$^{4}_{2}$.1035.0 | BAS GOT GI 10 M25 M20 A0 | Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54 | |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Toleranz System Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| 2013 | | |
| gezeichnet drawn | 17.09. | Treschan |
| geprüft checked | - | - |
| Normgepr. Stand. check | - | - |

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 71.352.1035.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index / Datum / Blatt Date / Sheet / Änderung/Revision

wieland Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 10-Kabelabgang oben-M20/M25
Hood size 10-cable outlet top-M20/M25

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / Ausschließlich Prüfmaße / Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / These dimensions will be especially checked at delivery / Only inspection dimensions / With /E marked dimensions are only valid for internal use

71352103501 3K_2 CADWORX28 Treschan 2013-09-20T09:38:57 1:000

OU-PEM-08/91b