Data sheet del prodotto

Nr. Art. 73.346.0635.1

Custodia fissa BAS GUT GT 6HM32 69 A1



Nr. Art.	73.346.0635.1
EAN	4015573787117
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP65
Resistena a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione


Dimensione	6H
	Montaggio in superficie (base)
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	Lateralmente
Tipo di imbocco cavo	Filettatura
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	32
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	sì
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	84 mm
larghezza	58 mm
Altezza	72,2 mm


Disegno tecnico


Ausführung .1
version .1



Gezeichnete Ausführung .0 / version .0







weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Typ type
73.346.0635.0	HD GUT GT 6 M32 50 A0
73.346.0635.1	HD GUT GT 6 M32 50 A1

Freitoleranz nach -
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
1.Verwendung: -
Bl.: 1 von 1

Maßstab: x
Werkstoff und Oberfläche:
Vol. mm³ Mfl. mm²
Buchstabe: Datum / Blatt
Änderung

	Tag	Name
2004		
Entworfen	11.08.	Kurz H.
Geprüft	-	-
Normgepr.	-	-

wieland
Elektrische Verbindungen

Zeichnung Nr. T 73.346.0635.0 01K
Index
Ersatz für: -

Benennung
GEHAEUSEUNTERTEIL
housing lower part
Größe/size 6 1x M32

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ø gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

73346063501K_4 CADKURZ 2004-08-16T11:13:29 1:000