Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.353.0635.1

Custodia mobile BAS GOT GG 6 M25 A1



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 70.353.0635.1 |
| EAN | 4015573648050 |
| Quantità per ordine | 1 Pezzo |

## Approvazioni

## Dati tecnici

**Generale**


| | |
|---|---|
| Materiale della custodia | alluminio |
| Colore | grigio |
| Superficie | Verniciatura a polveri |
| Grado di protezione (IP) | IP65 |
| Resistena a UV | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |


**Esecuzione**


| | |
|---|---|
| Dimensione | 6 |
| | Spina |
| Dispositivo di bloccaggio | Una leva di bloccaggio |
| Ingresso cavo | Lateralmente |
| Tipo di imbocco cavo | Filettatura |
| Con pressacavo | No |
| Dimensione filettatura M | 25 |
| Dimensione filettatura PG | |
| Coperchio a cerniera | No |
| Esecuzione EMC | No |
| Lunghezza | 73,6 mm |
| larghezza | 43 mm |
| Altezza | 51 mm |

Disegno tecnico

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With „E" marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit „E" gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig




Varianten/ Variants

.0 .2 .3 .4 .5



| | | | |
|---|---|---|---|
| $70.35^{3}_{0}.0635.5$ | BAS GOT GG 6 M25 M20 A 5 | Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65 | |
| $70.35^{3}_{0}.0635.4$ | BAS GOT GG 6 M25 M20 A 4 | KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54 | |
| $70.35^{3}_{0}.0635.3$ | BAS GOT GG 6 M25 M20 A 3 | KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54 | |
| $70.35^{3}_{0}.0635.2$ | BAS GOT GG 6 M25 M20 A 2 | Zwischenstutzen /Bushing | |
| $70.35^{3}_{0}.0635.1$ | BAS GOT GG 6 M25 M20 A 1 | Gewindebohrung /Thread hole | X |
| $70.35^{3}_{0}.0635.0$ | BAS GOT GG 6 M25 M20 A 0 | Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54 | |
| Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Varianten /Variants | der-gestellt /drawed |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).
ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed
1.Verwendung: First Use: -
Blatt: Sheet: 1 von of 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Werkstoff/Material | 2013 | Tag/Date | Name | Zeichnung Nr./Drawing No. | Index |
| Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey | gezeichnet drawn | 20.08. | Treschan | T 70.350.0635.0 13K | |
| Maßstab/Scale 1:2 | geprüft checked | - | - | | |
| | Normgepr. Stand. check | - | - | Maße in mm/Dimensions are in mm | |
| Vol. mm³ Oft./Surf. mm² | Ersatz für/Replacement for: - | | | | |

wieland Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL
Baugröße 6-Kabelabgang seitlich-M20/M25
Hood size 6-cable outlet side M20/M25

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

70350063501K_2 CADWIZARD Treschan 2013-08-20T08:48:06 1.000

OU-PEM-08/91b

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.