Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.222.6092.4

Cavo preconfezionato RST20I2K1BS315OL 60BR0



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 96.222.6092.4 |
| EAN | 4015573965508 |
| Quantità per ordine | 15 Pezzo |

## Approvazioni

## Dati tecnici

**Nota**

| | |
|---|---|
| Nota | |

**Generale**

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 16 A |
| Tensione nominale | 50 V / 120 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Bloccabile | |
| Colore della codifica / inserto | marrone segnale |
| Marcatura dei poli | 1, 2 |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |

**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| tipo di costruzione | Tubetto termoretraibile |
| Tipo di attacco | Crimp |
| Sezione nominale conduttore | 1,5 mm² |
| Grado di protezione (IP) | IP66/68 (3m;2h) |
| Tipo di cavo | Ölflex® Classic 110 |
| Colore del cavo | grigio |
| Diametro cavo | 6 mm |
| Diametro cavo max. | 6,6 mm |
| Tipo di cavo | Presa - spina |
| Tipo di cavo preconfezionato | Cavo di collegamento |
| Esecuzione lato 1 | Presa |
| Esecuzione lato 2 | Spina |

| | |
|---|---|
| Schermato | No |


**Materiale**

| | |
|---|---|
| Trattamento superficie | Placcato argento |
| Privo di alogeni | No |
| Resistenza del cavo alla temperatura continuativa | 70 °C |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Classe di infiammabilità | 0 kWh |

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Lunghezza totale | 6 m |

Disegno tecnico




| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: signalbraun) exampel (colour: signalbrown) | Typ type |
|---|---|---|---|
| 96.222.XX92.4 | XX in dm-Schritten | 96.222.1092.4 = 10dm/L= 1000mm | RST2012K1BS3150L 10BR01 |
| U6.222.XX92.4 | XX in m-Schritten | U6.222.1292.4 = 12 m/L=12000mm | RST2012K1BS3150LX12BR01 |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale 1:1

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| 2007 | | |
| gezeichnet drawn | 29.03. | Kneitz |
| geprüft checked | - | - |
| Normgepr. Stand. check | - | - |

Zeichnung Nr./Drawing No. T 96.222.0492.4 01K Index b

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: 96.222.0482.4 01K von 19.03.2007 (a)

| Index | Datum / Blatt Date / Sheet |
|---|---|
| b | 08.05.2014/ |
| a | 29.03.2007/ |

Änderung/Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung/Title

KONFEKT_LEITUNG

Buchse-Stecker Crimpausführung/female-male
pre-assembled cable crimp design K1 50V

QU-MEE-01/14 -

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

96222049240 1K_2 CADW3027 Datum 2014-05-08 ITO 3957 1.000