Ficha técnica de producto

Artículo Nº 06.502.4300.0

Destornillador DIN 5264 A 0,4 X 2,5

Destornillador según DIN 5264, angulado, con pala de 0.4 X 2.5 mm



Artículo Nº	06.502.4300.0
EAN	4015573556713
Unidad de embalaje	10 Pieza (s)


Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos técnicos

Tipo de construcción	Destornillador
Opción de construcción	para conexión por cepo

Dibujo técnico



Klinge
Werkstoff: legierter Werkzeugstahl
gehärtet: min. 56 HRC
Oberfläche: matt verchromt
blade
material: alloy tool steel
hardened: min. 56 HRC
surface: matt chrome-plated

gezeichnet: 06.502.4000.0
drawn version: 06.502.4000.0

ⓐ

Teile-Nr. part-no.	b	a	l1 +3	l +4	Heft-größe haft size HL x HB	Klinge min. Drehm. Nm blade min. torque Nm
06.502.4000.0	3,5	0,6	100	181	81/26	1,3
06.502.4100.0	4,0	0,8	100	198	98/33	2,6
06.502.4200.0	5,5	1,0	125	223	98/33	5,5
06.502.4300.0	2,5	0,4	75	156	81/26	0,4
06.502.5000.0	3,5	0,6	60	141	81/26	1,3

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale %

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	25.03.2020	Lunz S.
geprüft checked		
Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 06.502.4000.013K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
a	11.05.2023 /	

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Bennenung/Title

SCHRAUBENDREHER

screw driver
DIN ISO 2380-1...

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express autorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2023-05-12 10:48:55 1.000