Ficha técnica de producto

Artículo Nº 05.545.4600.0

Contacto macho CRIMP RST20i2/i3 4,0QMM

RST20i3/2 conexión por crimpado, macho, 20A, para secciones de conductor de 4,0 mm²/AWG12



Artículo Nº	05.545.4600.0
EAN	4049088155857
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones


Datos técnicos


Datos técnicos


Sección nominal del conductor	4 mm²
Tipo de construcción	Contactos de crimpar para 2/3 polos
Opción de construcción	macho

Dibujo técnico

Schnitt A-A:
section A-A:








Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Verpackungseinheit 100 Stück pro Karton
packaging unit: 100 piece per carton

M 1:1
Scale



a					
05.545.4600.0	4,0qmm	ohne/without	2,85 mm	3,9 mm
05.544.8000.0	2,5qmm	1 Rille/chamfer	2,35 mm	3,6 mm
05.544.7900.0	1,5qmm	ohne/without	1,90 mm	3,0 mm
05.544.7800.0	0,75 - 1,0qmm	1 Rille/chamfer	1,75 mm	2,6 mm
Teile-Nr. part-no.	Anschluss-querschnitt connection cross-section	Kenn-zeichnung marking	Ød$_i$	ØD$_a$

Freitoleranz nach | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen | 1.Verwendung: 96.132.2053.1 | Bl.: 1 von 1

Maßstab 5:1 | Werkstoff und Oberfläche: (a) CuZn Ag | Vol. mm³ | Ofl. mm²

	Name	Tag
2011		
Entworfen	Ritter	28.11.
Geprüft	-	-
Normgepr.	-	-

Zeichnung Nr. T 05.544.7821.0 01K | Index b

Ersatz für: -

Buchstabe	Datum / Blatt
b	30.01.2012/
a	13.12.2011/
Änderung	

wieland
Elektrische Verbindungen

Benennung
STECKERKONTAKT RST2012/3
male contact
mit Crimpkontakt/with crimpcontact 0,75 - 4,0 qmm (b)

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.