Ficha técnica de producto

Artículo Nº 02.122.9200.0

Contacto hembra CRIMP RST20i2/i3 2,5QMM

RST20i3/2 conexión por crimpado, hembra, 20A, para secciones de conductor de 2,5 mm²/AWG14



Artículo Nº	02.122.9200.0
EAN	4049088155833
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones


Datos técnicos


Datos técnicos


Sección nominal del conductor	2,5 mm²
Tipo de construcción	Contactos de crimpar para 2/3 polos
Opción de construcción	Hembra

Dibujo técnico

Schnitt/section A-A







Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ø gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Verpackungseinheit: 100 Stück pro Karton
packaging unit: 100 piece per carton

	Teile-Nr. Part-No.	Anschluss-querschnitt connection cross-section	Kenn-zeichnung marking	ϕ_i	ϕ_a
ⓐ	02.122.9300.0	4,0qmm	ohne/without	2,85 mm	3,9 mm
	02.122.9200.0	2,5qmm	1 Rille/chamfer	2,35 mm	3,6 mm
	02.122.9100.0	1,5qmm	ohne/without	1,90 mm	3,0 mm
	02.122.9000.0	0,75 - 1,0qmm	1 Rille/chamfer	1,75 mm	2,6 mm

M/scale 1:1

Freitoleranz nach
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
1.Verwendung: 96.131.2053.1
Bl.: 1 von 1

Maßstab 5:1
Werkstoff und Oberfläche: CuZn Ag ⓐ
Vol. mm³ Oft. mm²

	Tag	Name
2011		
Entworfen	29.11.	Ritter
Geprüft	-	-
Normgepr.	-	-

T Zeichnung Nr. 02.122.9021.0 01K Index b
Ersatz für: -

Buchstabe	Datum / Blatt
b	30.01.2012/
a	13.12.2011/
Änderung	

wieland
Elektrische Verbindungen

Benennung
BUCHSENKONTAKT RST2012/3 ⓑ
female contact
mit Crimpkontakt/with crimpcontact/ 0,75 - 4,0 qmm

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

0212292021001K_2 CADW2031 Filter 2012-02-01T09:32:50 1:000