Ficha técnica de producto

Artículo Nº 06.563.8853.0

# Tapa para conectores macho GL




| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 06.563.8853.0 |
| EAN | 4049088506468 |
| Unidad de embalaje | 100 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

Dibujo técnico

gezeichnet: 2/3-polige Variante mit Verlierschutz

*drawn: 2/3 pole version with protection against loss*




1:2



| Teilenr./*part no.* | Pos.1 | X | Y | Farbe/*colour* | Pole |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.563.9353.1 | mit/*with* | 24 | 20 | schwarz/*black* | 4/5 |
| 06.563.9353.0 | mit/*with* | 24 | 20 | lichtgrau/*lightgrey* | 4/5 |
| 06.563.9253.1 | ohne/*without* | 24 | 20 | schwarz/*black* | 4/5 |
| 06.563.9253.0 | ohne/*without* | 24 | 20 | lichtgrau/*lightgrey* | 4/5 |
| 06.563.8953.1 | mit/*with* | 20,3 | 19,4 | schwarz/*black* | 2/3 |
| 06.563.8953.0 | mit/*with* | 20,3 | 19,4 | lichtgrau/*lightgrey* | 2/3 |
| 06.563.8853.1 | ohne/*without* | 20,3 | 19,4 | schwarz/*black* | 2/3 |
| 06.563.8853.0 | ohne/*without* | 20,3 | 19,4 | lichtgrau/*lightgrey* | 2/3 |

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet / drawn | 16.10.2018 | Hollet |
| geprüft / checked | | |
| Normgepr. Stand. check | | |

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 06.563.8853.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for: Z6.561.71/7253.0/1

Type: RST16

Bennenung/Title:

# VERSCHLUSSKAPPE

für Stecker mit/ohne Verlierschutz

cap for plug with/without protection against loss

wieland
www.wieland-electric.com

| Index | Datum / Blatt / Date / Sheet |
|---|---|
| Änderung / Revision | |

A: Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

B: These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

D: Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

06_563_8853_0_13K_sheet_2 CADW4030 Hollet 2018-10-19T08:28:35 1.000

QU-MEE-01/14 a