Ficha técnica de producto

Artículo Nº 4L.427.2538.4

Cable de conexión RST08I3/2KS-2 75 L 25SG

RST® MICRO Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 6 A, tipo de cable H05RN-F, longitud total 2,5 m, sección nominal 0,75 mm², estanqueidad longitudinal Sí, color de codificación Gris Oscuro



Artículo Nº	4L.427.2538.4
EAN	4049088588792
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	La longitud total puede variar hasta +/- 3%

Datos generales

Corriente Asignada	6 A
Tensión Asignada	50 V / 120 V
Tensión de cortocircuito	2,5 kV
Grado de polución	3
Resistencia de continuidad	58,1 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
Color de codificación	Gris Oscuro
Codificación del polo	1, 2
Color de la capota	Negro

Tipo

Tipo de construcción	Prensaestopas
Tipo de conexión	conexión por tornillo
Sección nominal	0,75 mm²
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Desforrado del conductor	9 mm
Desforrado de manguera	35 mm
Preparación del final del conductor	Punteras soldadas por ultrasonidos
Tipo de cableado	H05RN-F
Color del cable	Negro
Diámetro del cable mín.	5,7 mm
Diámetro del cable máx.	7 mm
Versión del cable	Macho - extremo libre
Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Extremo libre

Tipo de conector en el otro extremo del cable	macho
Apantallado	No

Material

Superficie final	Recubrimiento en plata
Libre de halógenos	No
Temperatura contínua del cable	60 °C
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Carga calorífica	2,529 kWh/St

Dimensiones

Longitud total	2,5 m

Dibujo técnico

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.


These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig


Steckerteil, schiefergrau
male connector, slate grey

H05RN-F 2X0,75
schwarz/black

Aderenden ultraschallverdichtet
wire ends ultrasonically welded



Y
2:1



Bestell-Nr. order-no.	L	Beispiel exampel	Typ type
4L.427.XX38.4	XX in dm-Schritten/steps	4L.427.1038.4 = 10dm / L=1000mm	RST0812KS-2 75 L 10SG

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG.
Additional data see CATALOG or eCATALOG.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	26.06.2020	Duetsch T .
geprüft checked		
Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 4L.427.0538.4 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: RST0812

Bennenung/Title

KONFEKT. LEITUNG

Stecker/male - freies Ende/free end
Schraubausführung/screw connection 0,75mm²

Kodierung/coding C3
~50V/-120V

mit Kontaktabdichtung/with contact seal