Data sheet del prodotto

Nr. Art. 97.041.4053.1

Connettori RST50I4S B1 ZR5 S SW

RST® POWER Connettori, diritto, Numero di poli 4, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 50 A, Diametro del cavo 15 - 25 mm, Colore della codifica / inserto Nero



Nr. Art.	97.041.4053.1
EAN	4049088070518
Quantità per ordine	20 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	fine-stranded and stranded wires have to be used without ferrules

Generale

Corrente nominale	50 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Serracavo	sì
Grado di inquinamento	3
Bloccabile	sì
Colore della codifica / inserto	Nero
Marcatura dei poli	1, 2, 3, PE
Colore della custodia con serracavo	Nero
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	9005

Dati di connessione

Diametro cavo max.	25 mm
Diametro cavo	15 mm
Sezione cavo rigido	6 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	4 mm²
Sezione cavo flessibile max.	16 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	4 mm²
Attacchi per polo	1
Sezione cavo multipolare flessibile	4 mm²
Sezione cavo multipolare flessibile	6 mm²
Lunghezza sguainatura	80 mm
Lunghezza di spelatura	10 mm

Esecuzione

Esecuzione	Presa
Tipo di attacco	attacco a vite
Grado di protezione (IP)	IP66/IP67/IP69

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Classe di infiammabilità	0,407 kWh/St
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	145 mm
larghezza	65 mm
Altezza	65 mm

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
97.042.5553.1	Connettore da pannello RST50I4S S1 ZM02V SW	RST® POWER Connettore da pannello, Standard, dritto, fissato in posizione, M32, Numero di poli 4, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 50 A, Colore della codifica / inserto Nero

Disegno tecnico

