Data sheet del prodotto

Nr. Art. 99.591.0000.7

Coperchio per spine SW



Nr. Art.	99.591.0000.7
EAN	4049088494185
Quantità per ordine	100 Pezzo


Certificati/Approvazioni


Dati tecnici

Dati tecnici

Lunghezza	30 mm
larghezza	30 mm
Altezza	17 mm
Colore	Nero
tipo di costruzione	Pezzo di chiusura per 6/7 poli
variante di costruzione	con protezione, per spina

Disegno tecnico





Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. / Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt / Sheet: 1 von / of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Off./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	21.05.2018	Hollet F.
geprüft / checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 99.591.0000.7 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
a	30.10.2018 /	

wieland
www.wieland-electric.com

Type: RST20i6/7

Bennenung/Title: VERSCHLUSS_FUER_STECKER
mit Verlierschutz
Cap for male connector with protection against loss

A
B
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its conents to others without express authorization is prohibited.

C
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

D
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

E

F

99_591_0000_7_13K_sheet_1 CADW4030 Hollet 2018-10-31T08:03:17 1.000

QU-MEE-01/14 a