Data sheet del prodotto

Nr. Art. 02.122.9000.0

Contatto presa CRIMP RST20i2/i3 1,0QMM

RST20i3/2 contatto a crimpare, femmina, 20A, per sezione 1.0 mm²/AWG17



Nr. Art.	02.122.9000.0
EAN	4049088155819
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni


Dati tecnici


Dati tecnici


Sezione nominale	1 mm²
tipo di costruzione	Contatti a crimpare per 2/3 poli
variante di costruzione	Presa

Disegno tecnico

Schnitt/section A-A








Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (Ø) gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Verpackungseinheit: 100 Stück pro Karton
packaging unit: 100 piece per carton

	Teile-Nr. Part-No.	Anschluss-querschnitt connection cross-section	Kenn-zeichnung marking	ϕ_i	ϕ_a
(a)	02.122.9300.0	4,0qmm	ohne/without	2,85 mm	3,9 mm
	02.122.9200.0	2,5qmm	1 Rille/chamfer	2,35 mm	3,6 mm
	02.122.9100.0	1,5qmm	ohne/without	1,90 mm	3,0 mm
	02.122.9000.0	0,75 - 1,0qmm	1 Rille/chamfer	1,75 mm	2,6 mm



M/scale 1:1

Freitoleranz nach | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen | 1.Verwendung: 96.131.2053.1 | Bl.: 1 von 1

Maßstab 5:1 | Werkstoff und Oberfläche: CuZn Ag (a) | 2011 | Tag | Name

Entworfen 29.11. Ritter

Geprüft - -

Normgepr. - -

Vol. mm³ Oft. mm³

T Zeichnung Nr. 02.122.9021.0 01K Index b

Ersatz für: -

Buchstabe	Datum / Blatt
b	30.01.2012/
a	13.12.2011/
Änderung	

wieland Elektrische Verbindungen

Benennung

BUCHSENKONTAKT RST2012/3 (b)

female contact

mit Crimpkontakt/with crimpcontact/ 0,75 - 4,0 qmm

02122902101K_2 CADW2031 Filter 2012-02-01T09:32:50 1:000

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.