Data sheet del prodotto

Nr. Art. 41.427.3033.1

# Cavo preconfezionato RST08I3/2KSB- 75 30SW

RST® MICRO Cavo di connessione, Presa - Terminale libero, Numero di poli 2, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 6 A, Tipo di cavo H05RN-F, Lunghezza totale 3 m, Sezione nominale conduttore 0,75 mm², Colore della codifica / inserto Nero



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 41.427.3033.1 |
| EAN | 4049088517679 |
| Quantità per ordine | 50 Pezzo |

## Approvazioni

## Dati tecnici

**Nota**

| | |
|---|---|
| Nota | La lunghezza totale può variare fino a +/- 3%... |

**Generale**

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 6 A |
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Tensione nominale di tenuta | 2,5 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Resistenza di contatto | 68,95 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato manualmente) |
| Colore della codifica / inserto | Nero |
| Marcatura dei poli | 1, 2/N |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |

**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| tipo di costruzione | Pressacavo |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Sezione nominale conduttore | 0,75 mm² |
| Grado di protezione (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Lunghezza di spelatura | 9 mm |
| Lunghezza sguainatura | 35 mm |
| Preparazione del terminale cavo | Terminali saldati a ultrasuoni |
| Tipo di cavo | H05RN-F |
| Colore del cavo | Nero |
| Diametro cavo | 5 mm |
| Diametro cavo max. | 7 mm |
| Tipo di cavo | Presa - terminale libero |

| | |
|---|---|
| Tipo di cavo preconfezionato | Cavo di connessione |
| Esecuzione lato 1 | Presa |
| Esecuzione lato 2 | Terminale libero |
| Schermato | No |

**Materiale**

| | |
|---|---|
| Trattamento superficie | Placcato argento |
| Privo di alogeni | No |
| Resistenza del cavo alla temperatura continuativa | 60 °C |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Classe di infiammabilità | 3,036 kWh/St |

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Lunghezza totale | 3 m |

## Accessori

| Nr. Art. | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| 06.563.5053.1 | Coperchio per prese SW | |

Disegno tecnico


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig


H05RN-F 2X0,75
schwarz/black

Aderenden ultraschallverdichtet
wire ends ultrasonically welded




Buchsenteil, schwarz
female connector, black

X 2:1




Kodierung/coding C1
250V/400V

ohne Kontaktabdichtung/without contact seal

| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: schwarz) exampel (colour: black) | Typ type |
|---|---|---|---|
| 41.427.XX33.1 | XX in dm-Schritten | 41.427.1033.1 = 10dm/L = 1000mm | RST0812KSB- 75 10SW |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG.
Additional data see CATALOG or eCATALOG.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet drawn | 30.08.2018 | Duetsch T . |
| geprüft checked | | |
| Normgepr. Stand. check | | |

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 41.427.0533.1 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Index / Datum / Blatt Date / Sheet / Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: RST0812

Bennenung/Title:
KONFEKT. LEITUNG
Buchse/female - freies Ende/free end
Schraubausführung/screw connection 0,75mm²