Ficha técnica de producto

Artículo Nº 75.015.0151.2

Conector completo FCS 4 7 ST SA SO2



Artículo Nº	75.015.0151.2
EAN	4015573847903
Unidad de embalaje	5 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales


Grado de protección (IP)	IP65
Sección máx. del conductor nominal (flexible, semirígido)	4 mm²
Sección nominal mínima del conductor (flexible, semi-rígida)	1,5 mm²
Sección máx. del conductor rígido (rígido/flexible)	6 mm²
Sección mín. de la cubierta del cable rígida (flexible, rígida)	1,5 mm²
Sección máx. del conductor nominal (flexible, semirígido)	4 mm²
Sección nominal mínima del conductor (flexible, semi-rígida)	1,5 mm²
Temperatura de ambiente máx.	50 °C
Temperatura de ambiente mín.	-30 °C
Sección nominal del conductor	4 mm²


Dimensiones

Longitud	94 mm
Anchura de montaje	57 mm
Altura de montaje	79 mm

Dibujo técnico


75.015.0151.0
75.015.0153.0






75.015.0151.2
75.015.0153.2


Gewinde für Kabel-verschraubung
thread for screwed cable gland
M25x1,5





frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
free from substances which inhibit adhesion

Teilenummer/ part-no.	Ausführung/ version	Farbe/color color
75.015.0151.0	mit montierter Verschraubung	schwarz ähnl. RAL 9005
	with assembly screwed cable gland	black similar to RAL 9005
75.015.0151.2	nur Stutzen	schwarz ähnl. RAL 9005
	only with lug	black similar to RAL 9005
75.015.0153.0	mit montierter Verschraubung	lichtgrau ähnl. RAL 7035
	with assembly screwed cable gland	grey similar to RAL 7035
75.015.0153.2	nur Stutzen	lichtgrau ähnl. RAL 7035
	only with lug	grey similar to RAL 7035



Type/type: FCS 4,0 7 ST SA
20A 500V 6KV 3
20A 50V 6KV 3

Toleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach VU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document VU-TQM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale 1:1

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2006		
gezeichnet drawn	19.07.	Kneitz
geprüft checked	-	-
Normgeprüft Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No. T 75.015.0151.0 01K Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

GEHAEUSE
mit Steckereinsatz
multipole plug for flat cable socket

OU-PEM-08/91

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

750150151001K_4 C4DW1019 Kneitz 2006-07-19T13:55:36 1.000