Ficha técnica de producto

Artículo Nº 75.015.5153.1

Salida para cable plano FCS 4 7 SI BU SW



Artículo Nº	75.015.5153.1
EAN	4015573767089
Unidad de embalaje	5 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos de conexión

Número de polos	7
Número de posiciones de la borna por polos	1
Tipo de terminación (cable redondo)	Conexión por perforación del aislante
Tipo de conexión del bus de energía	Conexión enchufable de entrada

Datos técnicos UL/CSA

Tensión Asignada	600 V
Corriente Asignada	20 A

Datos mecánicos

Color de la carcasa	Negro
Grado de protección (IP)	IP65
Método de montaje	Montaje en superfície

Datos eléctricos

Tensión Asignada	500 V
Corriente Asignada	20 A
Tipo de tensión de alimentación	AC/DC
Tensión nominal de funcionamiento de la alimentación auxiliar	250 V
Corriente nominal de funcionamiento de la alimentación auxiliar	20 A


Dimensiones


Longitud	120 mm
Anchura de montaje	60 mm
Altura de montaje	55 mm


Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
07.409.7256.0	Tapa BAS AD DA 16	
06.502.5200.0	Bit DIN 3128 PH1x70	
05.560.3619.0	Grapa de montaje FCS 4 7 35-50x100	
05.560.4219.0	Grapa de montaje FCS 4 7 25-50x100	
05.569.4210.0	Grapa de montaje podis® 100	

Dibujo técnico








frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
free from substances which inhibit adhesion

Type/type: FCS 4 7 SI BU
20A 500V 6 KV 3 5 Pole/pole
20A 50V 0,8 KV 3 2 Pole/pole



Teilenummer: part-no.:	Farbe: color:
75.015.5153.1	schwarz, ähnl. RAL 9005 black similar to RAL 9005
75.015.5153.0	lichtgrau, ähnl. RAL 7035 grey similar to RAL 7035

Toleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: / First Use: -

Blatt: / Sheet: 1 von / of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale 1:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	19.07.	Kneitz
geprüft / checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No. 75.015.5153.1 01K | Index c

Maße in mm/Dimensions are in mm

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
c	25.09.2012/	
b	04.11.2010/	
a	13.01.2009/	

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

FLACHLEITUNGS_ABG

7-polig steckbar

flat cable multipole socket, 7pole, plug-in

OU-PEM-08/91

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

75015515301K_2 CADW2031 Filter 2012-09-25T13:33:05 1.000