Data sheet del prodotto

Nr. Art. 75.015.0151.2

Spina completa FCS 4 7 ST SA SO2



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 75.015.0151.2 |
| EAN | 4015573847903 |
| Quantità per ordine | 5 Pezzo |

## Certificati/Approvazioni

## Dati tecnici

**Generale**


| | |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP65 |
| Sezione nominale max. (cavo flessibile) | 4 mm² |
| Sezione nominale min. (cavo flessibile) con puntale | 1,5 mm² |
| Max. sezione cavo rigido/semi-rigido | 6 mm² |
| Sezione massima conduttore rigido/semirigido | 1,5 mm² |
| Sezione nominale max. (cavo flessibile con puntale) | 4 mm² |
| Sezione nominale min. (cavo flessibile) con puntale | 1,5 mm² |
| Max. temperatura ambiente | 50 °C |
| Temperatura ambiente min. | -30 °C |
| Sezione nominale bus di potenza | 4 mm² |


**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 94 mm |
| Spessore | 57 mm |
| Altezza montaggio | 79 mm |

Disegno tecnico


75.015.0151.0
75.015.0153.0






75.015.0151.2
75.015.0153.2

Gewinde für Kabel-verschraubung
thread for screwed cable gland
M25x1,5






Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Æ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
free from substances which inhibit adhesion

| Teilenummer/ part-no. | Ausführung/ version | Farbe/color color |
|---|---|---|
| 75.015.0151.0 | mit montierter Verschraubung | schwarz ähnl. RAL 9005 |
| | with assembly screwed cable gland | black similar to RAL 9005 |
| 75.015.0151.2 | nur Stutzen | schwarz ähnl. RAL 9005 |
| | only with lug | black similar to RAL 9005 |
| 75.015.0153.0 | mit montierter Verschraubung | lichtgrau ähnl. RAL 7035 |
| | with assembly screwed cable gland | grey similar to RAL 7035 |
| 75.015.0153.2 | nur Stutzen | lichtgrau ähnl. RAL 7035 |
| | only with lug | grey similar to RAL 7035 |




Type/type: FCS 4,0 7 ST SA
20A 500V 6KV 3
20A 50V 6KV 3

Toleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach VU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document VU-TQM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale 1:1

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| 2006 | | |
| gezeichnet drawn | 19.07. | Kneitz |
| geprüft checked | - | - |
| Normgeprüft Stand. check | - | - |

Zeichnung Nr./Drawing No. T 75.015.0151.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index / Datum / Blatt Date / Sheet / Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

GEHAEUSE
mit Steckereinsatz
multipole plug for flat cable socket

OU-PEM-08/91

75015015001K_4 CADW1019 Kneitz 2006-07-19T13:55:36 1.000