Data sheet del prodotto

Nr. Art. 75.015.0151.0

Spina completa FCS 4 7 ST SA SO0



Nr. Art.	75.015.0151.0
EAN	4015573889620
Quantità per ordine	5 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale


Grado di protezione (IP)	IP65
Sezione nominale max. (cavo flessibile)	4 mm²
Sezione nominale min. (cavo flessibile) con puntale	1,5 mm²
Max. sezione cavo rigido/semi-rigido	6 mm²
Sezione massima conduttore rigido/semirigido	1,5 mm²
Sezione nominale max. (cavo flessibile con puntale)	4 mm²
Sezione nominale min. (cavo flessibile) con puntale	1,5 mm²
Max. temperatura ambiente	50 °C
Temperatura ambiente min.	-30 °C
Sezione nominale bus di potenza	4 mm²


Dimensioni

Lunghezza	94 mm
Spessore	57 mm
Altezza montaggio	79 mm

Disegno tecnico


75.015.0151.0
75.015.0153.0






75.015.0151.2
75.015.0153.2

Gewinde für Kabel-verschraubung
thread for screwed cable gland
M25x1,5






Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Æ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
free from substances which inhibit adhesion

Teilenummer/ part-no.	Ausführung/ version	Farbe/color color
75.015.0151.0	mit montierter Verschraubung	schwarz ähnl. RAL 9005
	with assembly screwed cable gland	black similar to RAL 9005
75.015.0151.2	nur Stutzen	schwarz ähnl. RAL 9005
	only with lug	black similar to RAL 9005
75.015.0153.0	mit montierter Verschraubung	lichtgrau ähnl. RAL 7035
	with assembly screwed cable gland	grey similar to RAL 7035
75.015.0153.2	nur Stutzen	lichtgrau ähnl. RAL 7035
	only with lug	grey similar to RAL 7035



Type/type: FCS 4,0 7 ST SA
20A 500V 6KV 3
20A 50V 6KV 3

Toleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach VU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document VU-TQM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale 1:1

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2006		
gezeichnet drawn	19.07.	Kneitz
geprüft checked	-	-
Normgeprüft Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No. T 75.015.0151.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index / Datum / Blatt Date / Sheet / Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

GEHAEUSE
mit Steckereinsatz
multipole plug for flat cable socket

OU-PEM-08/91

75015015001K_4 CADW1019 Kneitz 2006-07-19T13:55:36 1.000