Data sheet del prodotto

Nr. Art. 75.456.0153.1

Modulo di connessione FCS 16 5 SI SA M25



Nr. Art.	75.456.0153.1
EAN	4049088497704
Quantità per ordine	2 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Dati di connessione

Numero di poli	5
Numero di punti morsetti per polo	1
Tipo di attacco del cavo tondo	Connessione a perforazione di isolante
Tipo di attacco del bus di energia	attacco a vite
Numero di uscite	1
Tipo di uscita	Per pressacavo M25
Sezione cavo flessibile con puntalini	1,5 mm² - 16 mm²

Dati tecnici UL/CSA

Tensione nominale	600 V
Corrente nominale	41 A
	16 - 6

Dati meccanici

Materiale della custodia	Poliammide
Colore della custodia	Nero
Privo di alogeni	sì
Resistena a UV	sì
Resistenza all'impatto	IK10
Grado di protezione (IP)	IP65
Tipo di montaggio	Montaggio in superficie

Dati elettrici

Tensione nominale	690 V
Corrente nominale	63 A
Tipo di tensione dell'alimentazione	AC

Dimensioni

Lunghezza	243 mm
Spessore	84 mm
Altezza montaggio	80 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.505.0253.1	Controdado M25 x 1,5	
Z5.507.1453.1	Pressacavo M25 x 1,5 9 - 16	
Z5.507.1553.1	Pressacavo M25 x 1,5 13 - 18	
06.502.6410.0	Bit TX 15x70	