Data sheet del prodotto

Nr. Art. 75.015.5153.1

Presa per cavo piatto FCS 4 7 SI BU SW



Nr. Art.	75.015.5153.1
EAN	4015573767089
Quantità per ordine	5 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Dati di connessione

Numero di poli	7
Numero di punti morsetti per polo	1
Tipo di attacco del cavo tondo	Connessione a perforazione di isolante
Tipo di attacco del bus di energia	Attacco ad innesto

Dati tecnici UL/CSA

Tensione nominale	600 V
Corrente nominale	20 A

Dati meccanici

Colore della custodia	Nero
Grado di protezione (IP)	IP65
Tipo di montaggio	Montaggio in superficie

Dati elettrici

Tensione nominale	500 V
Corrente nominale	20 A
Tipo di tensione dell'alimentazione	AC/DC
Tensione nominale di esercizio energia ausiliaria	250 V
Corrente nominale di esercizio energia ausiliaria	20 A


Dimensioni


Lunghezza	120 mm
Spessore	60 mm
Altezza montaggio	55 mm


Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
07.409.7256.0	Copertura BAS AD DA 16	
06.502.5200.0	Bit DIN 3128 PH1x70	
05.560.3619.0	Lamierino di montaggio FCS 4 7 35-50x100	
05.560.4219.0	Lamierino di montaggio FCS 4 7 25-50x100	
05.569.4210.0	Lamierino di montaggio podis® 100	

Disegno tecnico








frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
free from substances which inhibit adhesion

Type/type: FCS 4 7 SI BU
20A 500V 6 KV 3 5 Pole/pole
20A 50V 0,8 KV 3 2 Pole/pole



Teilenummer: part-no.:	Farbe: color:
75.015.5153.1	schwarz, ähnl. RAL 9005 black similar to RAL 9005
75.015.5153.0	lichtgrau, ähnl. RAL 7035 grey similar to RAL 7035

Toleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale 1:1

	Tag/Date	Name
2006 gezeichnet drawn	19.07.	Kneitz
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No. 75.015.5153.1 01K Index c

Maße in mm/Dimensions are in mm

c	25.09.2012/	Vol. mm³ Oft./Surf. mm²
b	04.11.2010/	
a	13.01.2009/	
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

FLACHLEITUNGS_ABG

7-polig steckbar
flat cable multipole socket, 7pole, plug-in

OU-PEM-08/91

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

75015515301K_2 CADW2031 Filter 2012-09-25T13:33:05 1.000