Data sheet del prodotto

Nr. Art. 83.040.0131.0

Interruttore IP WIENET UMS 5G-4PoE



Nr. Art.	83.040.0131.0
EAN	4049088401435
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

c UL us LISTED UL LISTED

Dati tecnici

Tipo di montaggio	Guida DIN
Grado di protezione (IP)	IP30
Materiale della custodia	Metallo
Maneggevole	No
Ethernet	sì
Power over Ethernet	sì
Fast Ethernet	sì
Gigabit Ethernet	sì
Ethernet 10 Gigabit	No
Numero di porte 10/100/1000 Mbps RJ45	5
Numero di porte 100 Mbps SC	0
Tipo di connessione elettrica	Attacco push-in
Visualizzazione LED	P1, P2, ALM, 4xPoE, 4x10/100M, 4xData
Sezione cavo	0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12)
Lunghezza di spelatura	9 mm

Dati tecnici

Tipo di tensione	DC
Min. temperatura di esercizio	-40 °C
Max. temperatura di esercizio	70 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto min.	-40 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto max.	85 °C
relative humidity min.	5 %
relative humidity max.	95 %
Peso netto	350 g
Alimentazione ridondante	2 alimentazioni

Circuito di alimentazione

Tipo di tensione	DC
Tensione di esercizio min.	12 V
Tensione di esercizio max.	52 V
Tensione di ingresso PoE (802.3af)	45V - 52V
Tensione di ingresso PoE+ (802.3)	51V - 52V
Corrente in ingresso max.	2,6 A
Consumo di potenza max.	< 130 W

Dimensioni

Profondità	89,6 mm
larghezza	45,4 mm
Altezza	110 mm
Peso	350 g

Disegno tecnico

