
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 25.320.4053.0

# Presa PCB 8113 B / 10 OB



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 25.320.4053.0 |
| EAN | 4015573181953 |
| Quantità per ordine | 50 Pezzo |

## Certificati/Approvazioni

## Dati tecnici

**Generale**

| | |
|---|---|
| Passo | 5 mm |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Processo a saldare | senza |
| Imballo | Scatola |
| Numero di poli | 10 |
| Siglatura | No |
| Fissaggio | senza |
| Direzione di inserzione rispetto al cavo | 180° |

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Sezione nominale | 2,5 mm² |
| Corrente nominale | 12 A |
| Categoria di sovratensione I | 1000 V |
| Categoria di sovratensione II | 400 V |
| Categoria di sovratensione III | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Lunghezza di spelatura | 6 mm |

**Dati di connessione**

| | |
|---|---|
| Sezione minima cavo rigido | 0,14 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 2,5 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0,14 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 2,5 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 6 mm |


**Dati tecnici UL/CSA**


| | |
|---|---|
| Sezione UL | 22-12 AWG |
| Tensione UL | 300 V |
| Field wiring di corrente | 15 A |
| Factory wiring di corrente | 15 A |
| Sezione CSA | 22-12 AWG |
| Tensione CSA | 300 V |
| Corrente CSA | 15 A |


**Altro**

| | |
|---|---|
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| Colore | grigio |
| Altezza | 15 mm |
| Lunghezza | 50 mm |
| Profondità | 18,2 mm |
| Materiale vite di serraggio | Acciaio |
| Materiale contatto base | CuSn |
| Materiale contatto superficie | Sn |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm |


Disegno tecnico






Ansicht "X"
view "X"




| Artikel-Nr. part-no. | Pol-Z. pole | L | $l_1$ | $l_2$ | Typ type |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.320.3253.F | 2 | 10 | 5 | - | 8113 B / 2 OB |
| 25.320.3353.F | 3 | 15 | 10 | 6,5 | 8113 B / 3 OB |
| 25.320.3453.F | 4 | 20 | 15 | 11,5 | 8113 B / 4 OB |
| 25.320.3553.F | 5 | 25 | 20 | 16,5 | 8113 B / 5 OB |
| 25.320.3653.F | 6 | 30 | 25 | 21,5 | 8113 B / 6 OB |
| 25.320.3753.F | 7 | 35 | 30 | 26,5 | 8113 B / 7 OB |
| 25.320.3853.F | 8 | 40 | 35 | 31,5 | 8113 B / 8 OB |
| 25.320.3953.F | 9 | 45 | 40 | 36,5 | 8113 B / 9 OB |
| 25.320.4053.F | 10 | 50 | 45 | 41,5 | 8113 B / 10 OB |
| 25.320.4153.F | 11 | 55 | 50 | 46,5 | 8113 B / 11 OB |
| 25.320.4253.F | 12 | 60 | 55 | 51,5 | 8113 B / 12 OB |
| 25.320.4353.F | 13 | 65 | 60 | 56,5 | 8113 B / 13 OB |
| 25.320.4453.F | 14 | 70 | 65 | 61,5 | 8113 B / 14 OB |
| 25.320.4553.F | 15 | 75 | 70 | 66,5 | 8113 B / 15 OB |
| 25.320.4653.F | 16 | 80 | 75 | 71,5 | 8113 B / 16 OB |
| 25.320.4753.F | 17 | 85 | 80 | 76,5 | 8113 B / 17 OB |
| 25.320.4853.F | 18 | 90 | 85 | 81,5 | 8113 B / 18 OB |
| 25.320.4953.F | 19 | 95 | 90 | 86,5 | 8113 B / 19 OB |
| 25.320.5053.F | 20 | 100 | 95 | 91,5 | 8113 B / 20 OB |
| 25.320.5153.F | 21 | 105 | 100 | 96,5 | 8113 B / 21 OB |
| 25.320.5253.F | 22 | 110 | 105 | 101,5 | 8113 B / 22 OB |
| 25.320.5353.F | 23 | 115 | 110 | 106,5 | 8113 B / 23 OB |
| 25.320.5453.F | 24 | 120 | 115 | 111,5 | 8113 B / 24 OB |

gezeichnete Ausführung
10-polig
drawn version
10poles

| Farbe/ colour | .F |
|---|---|
| grau / grey | .0 |
| schwarz/black | .1 |
| grün / green | .7 |

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Zulässige Abweichungen nach DIN 7167/Permissible deviations acc. to DIN 7167. (This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TGM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TGM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: 2:1

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

| | 2005 | Tag/Date | Name |
|---|---|---|---|
| gezeichnet drawn | | 27.07. | Schmitt J. |
| geprüft checked | | - | - |
| Normgeprüft Stand. check | | - | - |

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 25.320.3253.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

LP_STECKKLEMME

indirekt steckbar, Schraubausführung Rastmass 5
Pluggable PCB terminal rising cage clamp, pitch 5

OU-PEM-08/91

25320253001K_4 04W026 Schmitt 2005-07-27T10:22:49 1.000