Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.953.3453.0

Connettori GST18I5S B1BZR1 S PB02

Nr. Art.	92.953.3453.0
EAN	4015573583122
Quantità per ordine	50 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Serracavo	sì
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Code 2
Bloccabile	
Colore della codifica / inserto	Blu plastello
Marcatura dei poli	L, N, PE, D1, D2
Colore della custodia con serracavo	Nero

Dati di connessione

Diametro cavo max.	13,5 mm
Diametro cavo	9,5 mm
Sezione cavo rigido	2,5 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,75 mm²
Sezione cavo flessibile max.	2,5 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,75 mm²
Attacchi per polo	1
Lunghezza sguainatura	37 mm
Lunghezza di spelatura	7 mm

Esecuzione

Esecuzione	Presa
Tipo di attacco	attacco a vite
Grado di protezione (IP)	IP40

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Classe di infiammabilità	0 kWh
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	75 mm
larghezza	47,7 mm
Altezza	17 mm


Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.587.3156.0	(G)ST18 WS	
05.587.3156.1	(G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	Coperchio di protezione GST18I5 BUCHSEN	


Montaggio


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
92.054.0058.0	Connettore da pannello GST18I5L S1H WS	
92.054.0458.0	Connettore da pannello GST18I5L S1H PB02	
92.257.1003.0	Cavo preconfezionato GST18I5KSB- 15 10TR01	


Disegno tecnico




Schnitt A-A
section A-A










Teilschnitt B-B
partial section B-B



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Typ/type:
GST18I5S B1BZR1 S PB02

Kabel-Außendurchmesser Klemmbereich cable lockable	
H05VV..	NYM..
9,5 - 13,5	10,5 - 12,5

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-Standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TGM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance: -

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: / First Use: -

Blatt/Sheet: 1 von/of 1

			Werkstoff/Material	2007	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. 92.953.3453.0 01K / Index a
				gezeichnet/drawn	04.09.	Treschan	
			Maßstab/Scale /	geprüft/checked	-	-	
				Normgeprüft/Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm
			Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -			
a	18.03.2009/		wieland Elektrische Verbindungen	Type	Benennung/Title: BUCHSENTEIL_M_ZUGENTLASTUNG		
Index	Datum / Blatt / Date / Sheet				Schraubanschl./Female connector with strain relief screw connection 16/250/400 AC 2,5qmm		
Änderung/Revision							

OU-PEM-08/91

92953453001K_4 G4DW2021 Lunz 2009-03-18T13:36:47 1.000

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With ∠ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit ∠ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig