Ficha técnica de producto

Artículo Nº 07.313.2655.0

Partición TW WT 2,5-10 GR



Artículo Nº	07.313.2655.0
EAN	4049088168024
Unidad de embalaje	10 Pieza (s)


Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Color	Gris
Tipo de tapa final	No
Tipo de partición	Sí
Grosor	2 mm
empotrable, cepo	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Longitud	50,5 mm

Dibujo técnico



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Farbe color	Type type
07.313.2655.0	grau, ähnl. RAL 7032 grey, similar to RAL 7032	W WT 2,5 - 10 GR
07.313.2655.1	schwarz, ähnl. RAL 9005 black, similar to RAL 9005	W WT 2,5 - 10 SW

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach QU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document QU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

	Tag/Date	Name
2013		
gezeichnet drawn	14.01	Etter
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 07.313.2655.0 01K
Index:

Maßstab/Scale: 2:1

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. 2694 mm³ Off./Surf. 5976 mm² Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title
TRENNWAND_2_5_10
partition plate
für/for WT 2,5 - 10

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision

QU-PEM-08/91b

07313265001K_2 CADM3070 UD016728 2013-01-15 11:04:14 1.000