Ficha técnica de producto

Artículo Nº Z7.282.5427.0

Puente de unión aislado IVB WKFN 6- 4



Artículo Nº	Z7.282.5427.0
EAN	4015573932586
Unidad de embalaje	10 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones


PTB SEV-Ex

Datos técnicos

Datos generales

Color	Amarillo
número de espacios	8,2 mm
Número de abrazaderas	4
Método de montaje	enchufable
Aislado	Sí
Tipo	Puente de unión
Con certificación ATEX "Ex e"	Sí
Contacto seguro	Sí

Dibujo técnico



	Teile-Nr. part-no.	Typ type	Polzahl pole	L L
	Z7.282.5227.0	IVB WKFN 6 - 2	2	14,7
*	Z7.282.5297.0	AB1RRNAL62	2	14,7
	Z7.282.5327.0	IVB WKFN 6 - 3	3	22,9
*	Z7.282.5397.0	AB1RRNAL63	3	22,9
	Z7.282.5427.0	IVB WKFN 6 - 4	4	31,1
*	Z7.282.5497.0	AB1RRNAL64	4	31,1
	Z7.282.5527.0	IVB WKFN 6 - 5	5	39,3
*	Z7.282.5597.0	AB1RRNAL65	5	39,3
	Z7.282.6027.0	IVB WKFN 6 -10	10	80,3 (a)

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach QU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document QU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material: siehe Zeichnung

Maßstab/Scale: 2:1

Vol. mm³ Off./Surf. mm²

	Name	Tag/Date
gezeichnet/drawn	Schmitt J.	07.08.
geprüft/checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T Z7.282.5227.0 01K

Index: a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: Typ siehe Tabelle

Benennung/Title:
ISOL_VERB_STECKER
2-5 polig Rastermaß: 8,2mm Farbe: gelb für WKFN6
jumper bar 2-5 pole pitch: 8,2mm colour: yellow

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a	30.11.2012/

Änderung/Revision

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E) gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (E) marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Z7282522700IK_2 CADM2035 Schmitt 2012-11-30T10:07:57 1.000

QU-PEM-08/91b