Ficha técnica de producto

Artículo Nº Z2.803.6210.0

Borne para cable apantallado WST 20 / TS 35



Artículo Nº	Z2.803.6210.0
EAN	4049088253317
Unidad de embalaje	10 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Color	Cromo
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	1
Con certificación ATEX "Ex e"	No
Tipo de conexión	conexión por cepo
Número de conexiones por piso	1

Datos técnicos


Longitud	52 mm
Anchura	24 mm
Altura	68 mm


Datos de conexión

Tipo de conexión	conexión por cepo
Tipo de conexión 1	conexión por cepo


Dibujo técnico

Verpackungseinheit: 10 Stück im Beutel
packaging unit: 10 pieces in a bag





montierter Zustand/mounted state
M 2:1



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Toleranz System ISO 14405Ⓔ/Tolerance system ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach DIN ISO 2768 - m
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: of

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale 1:1

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2014		
gezeichnet drawn	27.02.	Duetsch
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No. Z2.803.6210.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index / Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type WST 20 / TS35

Benennung/Title
SHIELD CONNECTION TERMINAL BLOCK
SCHIRMANSCHLUSSKLEMME
Kabeldurchmesser 10mm - 20mm
cable-ø 10mm - 20mm

Z2803621 0001K_2 CADW3027 Duetsch 2014-02-28T10:39:20 1.000

OU-MEE-08/91c

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.