Ficha técnica de producto

Artículo Nº Z7.280.3227.0

# Puente de aislamiento IVBWK 2,5 -12



| | |
|---|---|
| Artículo Nº | Z7.280.3227.0 |
| EAN | 4015573155923 |
| Unidad de embalaje | 10 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

**ATEX**


## Datos técnicos


**Datos generales**

| | |
|---|---|
| Color | Amarillo |
| número de espacios | 5 mm |
| Número de abrazaderas | 12 |
| Método de montaje | Atornillable |
| Aislado | Sí |
| Tipo | Puente de unión |

Dibujo técnico

4-polige Ausführung
4 poles variant




These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its coments to others without express autorization is prohibited.

| Teile-Nr. part nr. | Pol-zahl poles | L | l | Typ type |
|---|---|---|---|---|
| Z7.280.2227.0 | 2 | 8,9 | 5 | IVB WK 2,5-2 |
| Z7.280.2327.0 | 3 | 13,9 | 10 | IVB WK 2,5-3 |
| Z7.280.2427.0 | 4 | 18,9 | 15 | IVB WK 2,5-4 |
| Z7.280.2527.0 | 5 | 23,9 | 20 | IVB WK 2,5-5 |
| Z7.280.2627.0 | 6 | 28,9 | 25 | IVB WK 2,5-6 |
| Z7.280.2727.0 | 7 | 33,9 | 30 | IVB WK 2,5-7 |
| Z7.280.2827.0 | 8 | 38,9 | 35 | IVB WK 2,5-8 |
| Z7.280.2927.0 | 9 | 43,9 | 40 | IVB WK 2,5-9 |
| Z7.280.3027.0 | 10 | 48,9 | 45 | IVB WK 2,5-10 |
| Z7.280.3127.0 | 11 | 53,9 | 50 | IVB WK 2,5-11 |
| Z7.280.3227.0 | 12 | 58,9 | 55 | IVB WK 2,5-12 |

**Weitere Daten siehe Katalog**
**further data see catalog**

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

| Änderung/Revision | Index | Datum / Blatt Date / Sheet |
|---|---|---|
| | a | 04.10.2007/ |

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: %

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| 2002 gezeichnet drawn | 07.03. | Treschan |
| geprüft checked | - | - |
| Normgepr. Stand. check | - | - |

Ersatz für/Replacement for: -

Zeichnung Nr./Drawing No.: Z7.280.2227.0 01K | Index: a

Maße in mm/Dimensions are in mm

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: IVB WK 2,5-...

Benennung/Title: VERBINDUNGSSTEG

juper bar

QU-PEM-08/91

Z7280222701K_4 CADW1042 Schmitt 2007-10-05T10:01:32 1.000