Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.954.3453.0

Connettori GST18I5S S1BZR1 S PB02

| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 92.954.3453.0 |
| EAN | 4015573583139 |
| Quantità per ordine | 50 Pezzo |

## Approvazioni

## Dati tecnici

**Generale**

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 20 A |
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Serracavo | sì |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Codifica meccanica | Code 2 |
| Bloccabile | |
| Colore della codifica / inserto | Blu plastello |
| Marcatura dei poli | L, N, PE, D1, D2 |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |

**Dati di connessione**

| | |
|---|---|
| Diametro cavo max. | 13,5 mm |
| Diametro cavo | 9,5 mm |
| Sezione cavo rigido | 2,5 mm² |
| Sezione cavo rigido 2 (min) | 0,75 mm² |
| Sezione cavo flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione cavo flessibile 2 (min) | 0,75 mm² |
| Attacchi per polo | 1 |
| Lunghezza sguainatura | 37 mm |
| Lunghezza di spelatura | 7 mm |

**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| Esecuzione | Spina |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Grado di protezione (IP) | IP40 |

**Materiale**

| | |
|---|---|
| Materiale della custodia | Poliammide |
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Classe di infiammabilità | 0 kWh |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 75 mm |
| larghezza | 47,7 mm |
| Altezza | 17 mm |

## Accessori

| Nr. Art. | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| 05.587.3156.0 | (G)ST18 WS | |
| 05.587.3156.1 | (G)ST18 SW | |
| 05.564.5353.0 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW | |
| 05.564.5353.2 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS | |
| 05.566.9253.0 | Coperchio di protezione GST18I5 BUCHSEN | |

## Montaggio

| Nr. Art. | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| 92.953.3453.0 | Connettori GST18I5S B1BZR1 S PB02 | |
| 92.053.0058.0 | Connettore da pannello GST18I5L B1H WS | |
| 92.053.0258.0 | Connettore da pannello GST18I5L B1V BL01 | |
| 92.053.0458.0 | Connettore da pannello GST18I5L B1H PB02 | |
| 92.257.1003.0 | Cavo preconfezionato GST18I5KSB- 15 10TR01 | |

Disegno tecnico

