product data sheet

item no. 94.425.1093.9

cable assembly BST14I2KFB- 50Z 10PB02

gesis® NV connection cable, female - free end, number of poles 2, rated voltage 50 V, rated current 3 A, cable type L03Z1Z1-U, fire class Eca, total length 1 m, nominal cross section conductor 0.5 mm², color of coding/ contact carrier pastel blue



item no.	94.425.1093.9
EAN	4015573803152
order unit	150 piece(s)

certificates / approvals

technical data

general

rated current	3 A
rated voltage	50 V
rated impulse voltage	0.8 kV
pollution degree	2
mechanical coding	yes
continuity resistor	34.6 mOhm
lockable	self-locking (unlocking by hand)
color of coding/ contact carrier	pastel blue
marking of poles	1+, 2-
color of housing inclusive strain relief	black

model

nominal cross section conductor	0.5 mm²
degree of protection (IP)	IP20
wire strip length	9 mm
sheath strip length	21 mm
preparation of conductor ends	stripped
cable type	L03Z1Z1-U
cable color	black
cable diameter max.	4.8 mm
version of cable	female - free end
type of cord set	connection cable
version cable end 1	BST14i2 female
version cable end 2	free end


material


surface finish	gilt
halogen free	yes
continuous temperature of cable	60 °C
insulation components continous temperature	100 °C
fire load	0.139 kWh/St
fire class	Eca

dimensions

total length	1 m

technical drawing





ⓒ Gesamtlänge/total length=(L+50) +3% (L<3000mm)
Gesamtlänge/total length=(L+100) +3% (L≥3000mm)

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teilenummer part number	L	Beispiel example	Typ type
94.425.XX93.9	XX in dm-Schritten XX in dm-steps	94.425.1093.9 = 10dm /L= 1000mm	BST1412KFB- 50Z 10PB02
U4.425.XX93.9	XX in m-Schritten XX in m-steps	U4.425.1293.9 = 12 m /L=12000mm	BST1412KFB- 50Z X12PB02

ⓐ
ⓑ

2 Pole/2 poles

ⓐ

Pol pole	Aderfarbe conductor colour
+	rot/red
-	schwarz/black

Toleranz Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	12.010	Schmitt J.
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No. T 94.425.0293.9 01K Index c

Maße in mm/Dimensions are in mm

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
c	16.07.2013/	Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²
b	09.05.2007/	
a	18.04.2007/	

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

KONFEKT_LEITUNG

Niedervolt 50V-3A 0,5 qmm - halogenfrei Bu-fr.Ende
Starter lead female-free end halogen free

OU-PEM-08/91b

94425029390 1K_2 CADW3027 Datum 2013-07-16T12:56:56 1.000

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten. / The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With -E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit -E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig