Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.320.2410.0

Custodia fissa BAS GUT GA 24 S A



Nr. Art.	70.320.2410.0
EAN	4015573790704
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP54
Resistena a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione


Dimensione	24
	Montaggio (imbocco)
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	senza
Tipo di imbocco cavo	senza
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	140 mm
larghezza	57 mm
Altezza	28 mm


Disegno tecnico


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use


Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig







Bohrbild / Cut out



70.320.2410.0	BAS GOT GA 24 S A
70.320.2419.0	BAS GOT GA 24 V A
Bestellnummer /Order number	Typ /Type

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768-m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Maßstab / Scale: 1:2

Werkstoff / Material: Aluminium beschichtet/coated grau/grey

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	22.11.2022	Halster

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 70.320.2410.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

wieland

Type: revos Basic

Benennung/Title: GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 24 offen / size 24 open design
OPEN HOUSING size 24

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/

2022-11-24 10:27:23 1.000

01-QU-RD-32/21