Ficha técnica de producto

Artículo Nº 73.360.6435.2

Capota BAS GOT GA 24HM40 A2

Artículo Nº	73.360.6435.2
EAN	4015573835719
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos


Datos generales


Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superfície	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	Otros
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C


Tipo

Tamaño DIN	24H
	macho
Mecanismo de cierre	Cierre doble
Entrada de cable	Lateral
Tipo de cable	Soporte intermedio
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Dimensión de la rosca	40
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	120 mm
Anchura	57 mm
Altura	76 mm


Dibujo técnico







Varianten/ Variants



73.3 60/53/50 .6435.5	BAS GOT GA 24H M40/M32/M25 A5	Kabelverschraubung(KV),IP65 /Cable gland(CG),IP65	
73.3 60/53/50 .6435.4	BAS GOT GA 24H M40/M32/M25 A4	KV mit Zugentlastung,IP54 /CG with strain relief,IP54	
73.35 3/0 .6435.3	BAS GOT GA 24H M32/M25 A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz,IP54 /CG with strain relief and bend support,IP54	
73.3 60/53/50 .6435.2	BAS GOT GA 24H M40/M32/M25 A2	Zwischenstutzen /Bushing	
73.3 60/53/50 .6435.1	BAS GOT GA 24H M40/M32/M25 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
73.3 60/53/50 .6435.0	BAS GOT GA 24H M40/M32/M25 A0	Kabelverschraubung(KV),IP54 /Cable gland(CG),IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Index / Datum / Blatt Date / Sheet / Änderung / Revision

Maßstab / Scale: 1:1

Werkstoff / Material: Aluminium beschichtet/coated grau/grey

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	04.06.2014	Treschan

Elektronische Freigabe Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 73.350.6435.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

wieland

Type: revos BASIC

Bennenung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 24H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 seitlich
Hood size 24H-cable outlet 1x M25/M32/M40 side

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / Ausschließlich Prüfmaße

Mit E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery / Only inspection dimensions

With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.