Data sheet del prodotto

Nr. Art. 73.360.6435.2

Custodia mobile BAS GOT GA 24HM40 A2

Nr. Art.	73.360.6435.2
EAN	4015573835719
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici


Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	Altro
Resistena a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C


Esecuzione

Dimensione	24H
	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	Lateralmente
Tipo di imbocco cavo	Supporto intermedio
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	40
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	120 mm
larghezza	57 mm
Altezza	76 mm


Disegno tecnico







Varianten/ Variants



73.3 60/53/50 .6435.5	BAS GOT GA 24H M40/M32/M25 A5	Kabelverschraubung(KV),IP65 /Cable gland(CG),IP65	
73.3 60/53/50 .6435.4	BAS GOT GA 24H M40/M32/M25 A4	KV mit Zugentlastung,IP54 /CG with strain relief,IP54	
73.35 3/0 .6435.3	BAS GOT GA 24H M32/M25 A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz,IP54 /CG with strain relief and bend support,IP54	
73.3 60/53/50 .6435.2	BAS GOT GA 24H M40/M32/M25 A2	Zwischenstutzen /Bushing	
73.3 60/53/50 .6435.1	BAS GOT GA 24H M40/M32/M25 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
73.3 60/53/50 .6435.0	BAS GOT GA 24H M40/M32/M25 A0	Kabelverschraubung(KV),IP54 /Cable gland(CG),IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Maßstab / Scale: 1:1

Werkstoff / Material: Aluminium beschichtet/coated grau/grey

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	04.06.2014	Treschan

Elektronische Freigabe Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 73.350.6435.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type: revos BASIC

Bennenung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 24H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 seitlich
Hood size 24H-cable outlet 1x M25/M32/M40 side

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße

Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions

With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.