Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.358.1035.2

# Custodia mobile BAS GOT GD 10 M25 A2

| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 70.358.1035.2 |
| EAN | 4015573651869 |
| Quantità per ordine | 1 Pezzo |

## Approvazioni

## Dati tecnici

**Generale**

| | |
|---|---|
| Materiale della custodia | alluminio |
| Colore | grigio |
| Superficie | Verniciatura a polveri |
| Grado di protezione (IP) | IP65 |
| Resistena a UV | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |


**Esecuzione**


| | |
|---|---|
| Dimensione | 10 |
| | Spina |
| Dispositivo di bloccaggio | Due leve di bloccaggio trasversali |
| Ingresso cavo | Lateralmente |
| Tipo di imbocco cavo | Supporto intermedio |
| Con pressacavo | sì |
| Dimensione filettatura M | 25 |
| Dimensione filettatura PG | |
| Coperchio a cerniera | No |
| Esecuzione EMC | No |
| Lunghezza | 73 mm |
| larghezza | 56 mm |
| Altezza | 53 mm |


Disegno tecnico

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig







Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten. / The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

## Varianten/ Variants

.0 .2 .3 .4 .5



| | | | |
|---|---|---|---|
| 70.35$^{8}_{5}$.1035.5 | BAS GOT GD 10 M25 M20 A5 | Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65 | |
| 70.35$^{8}_{5}$.1035.4 | BAS GOT GD 10 M25 M20 A4 | KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54 | |
| 70.35$^{8}_{5}$.1035.3 | BAS GOT GD 10 M25 M20 A3 | KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54 | |
| 70.35$^{8}_{5}$.1035.2 | BAS GOT GD 10 M25 M20 A2 | Zwischenstutzen /Bushing | |
| 70.35$^{8}_{5}$.1035.1 | BAS GOT GD 10 M25 M20 A1 | Gewindebohrung /Thread hole | X |
| 70.35$^{8}_{5}$.1035.0 | BAS GOT GD 10 M25 M20 A0 | Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54 | |
| Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Varianten /Variants | der-gestellt /drawed |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

| | 2013 | Tag/Date | Name |
|---|---|---|---|
| gezeichnet drawn | | 21.08. | Treschan |
| geprüft checked | | - | - |
| Normgepr. Stand. check | | - | - |

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 70.355.1035.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL
Baugröße 10-Kabelabgang seitlich-M20/M25
Hood size 10-cable outlet side-M20/M25

70355103501 3K_2 CADW3028 Treschan 2013-08-20T09:11:40 1:000

OU-PEM-08/91b