Produktdatenblatt

Art. Nr. 75.010.0555.1

Verteilermodul FH 2XFC7 B

podis® CON 7G4 Verteilermodul, Ausgang für 7G4 Flachleitung + Sollbruchstelle für 7G4 Flachleitung, IP65, Anschlussquerschnitt feindrähtig 1,5 mm² - 16 mm², Gehäusefarbe schwarz



Art. Nr.	75.010.0555.1
EAN	4049088646454
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

c UL us LISTED

Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Abschließbar mit Vorhängeschloss

Allgemein

Bemessungsstrom	32 A
Bemessungsspannung	600 V
Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit	IK10
Farbe	schwarz
Befestigungsmöglichkeit	integriert
Montageart	Aufbau
Lagertemperatur / Transport min.	-40 °C
Lagertemperatur / Transport max.	70 °C
Min. Umgebungstemperatur	-25 °C
Max. Umgebungstemperatur	40 °C
Min. Verlegetemperatur	5 °C
Max. Verlegetemperatur	40 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	120 °C

Anschlussdaten

Polzahl	7
Bemessungsquerschnitt Energiebus	4 mm²

Abmessungen


Länge	225 mm


Baubreite	100 mm
Bauhöhe	104 mm


Zubehör


Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.505.0353.1	Gegenmutter M32 x 1,5	Gegenmutter M32 x 1,5 in Farbe schwarz, Polyamid
Z5.507.1653.1	Kabelverschraubung M32 x 1,5 18 - 25	Kabelverschraubung M32 x 1,5 für Rundleitungen 18 - 25 mm, schwarz, Polyamid, Gegenmutter 05.505.0353.1 separat bestellbar
Z5.507.1753.1	Kabelverschraubung M32 x 1,5 15 - 21	Kabelverschraubung M32 x 1,5 für Rundleitungen 15 - 21 mm, schwarz, Polyamid, Gegenmutter 05.505.0353.1 separat bestellbar
Z5.563.6553.1	Flachleitungsdurchführung PODIS 7G4	Gehäusedurchführung für Flachleitung podis 7G4; Schutzart IP65; schwarz


Technische Zeichnung











Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
This document, as well as the data or information contained or disclosed therein, is proprietary and shall not be reproduced or made available to others without express authorization. Any violation of its contents is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only injection dimensions
Nur die markierten Abmessungen sind extra wichtig für Prüfmittel usw.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Nur die gekennzeichneten Maße sind nur für interne Zwecke gültig.

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:2

Vol. mm³ Of.l./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet (Ersch.)	07.08.2023	Gähl M.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 75.010.0555.1 13K
Index: -

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type: FCS 4 7 FP FP

Benennung/Title:
VERTEILERMODUL
/DISTRIBUTION MODUL

wieland

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
/	/	/

2023-08-07 10:19:53 1.000

01-QU-RD-32/21