Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.









Hinweis
/note

(1) Kabeldicke min. 6mm
/cable thickness min. 6mm
Kabeldicke max. 12mm
/cable thickness max. 12mm

Bestellnummer /order number	Typ /type
05.569.7453.0	podis

Weitere Daten diehe KATALOG oder eKATALOG /additional data see CATALOG or eCATALOG	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electirc.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	21.11.2023	Göhl M.

Maßstab / Scale: 1:1

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 05.569.7453.0 13K

Index: -

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm² Ersatz für / Replacement for:

Type: podis

Benennung/Title: BEFESTIGUNGSSCHELLE SCHRAUBE
FIXING CLIP SCREW

wieland

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig